

## Vis à placo avec filetage fin | RN 9600




**MODÈLE :** Tête trompette, PH, Filetage total/partiel (L1)

**DOMAINE D'UTILISATION :** Menuiserie intérieure, travaux intérieurs, rénovations  
Vissage direct de plaques de plâtre sur des sous-  
constructions en bois ou des supports métalliques jusqu'à  
0,6 mm en intérieur.

**INFORMATIONS PRODUIT :** Pas fin avec vis à double filet.  
Bandes de 50 pièces, 20 bandes/boîte.  
Quantité minimale en bande : 10 000 pièces de lon-  
gueur 25 - 35 mm, 6 000 pièces de longueur 45 mm

**UTILISATION :** Pas de pré-perçage ou de pré-fraisage requis.



Kompatibel mit / Compatible with:

|          |                                                               |
|----------|---------------------------------------------------------------|
| BOSCH®   | Professional GSR 18V-EC TE                                    |
| BÜHNEN®  | BMS 7 FE 4000, BMS 7 V FE 4000, BMS 9 W FE 2500, 45.75, 20.45 |
| Fein®    | SCT 5-40M                                                     |
| HILTI®   | (SMI 55) SMD 57                                               |
| HITACHI® | (W4YF, WF4DY) W 4 YD                                          |
| MAKITA®  | 6835 DWD, (6833, 6834, 6836), 6842, 6843, 6844                |
| PREBENA® | 9M-MGS45                                                      |
| RYOBI®   | SRD 401, ESD 6040 Set, ASD 50, ASD 75                         |
| SENCO®   | DuraSpin®                                                     |
| WÜRTH®   | Master 550 TB-M                                               |



ACIER, GRIS PHOSPHATÉ



| d<br>[mm] | L<br>[mm] | L1<br>[mm] | Grand<br>paquet<br>[pce] | Réf.<br>GTIN                            | Mini-<br>paquet<br>[pce] | Réf.<br>GTIN                            | En<br>bande<br>[pce] | Réf.<br>GTIN                            | d1<br>[mm] | dk<br>[mm] |
|-----------|-----------|------------|--------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|------------|------------|
| PH 2      |           |            |                          |                                         |                          |                                         |                      |                                         |            |            |
| 3,9       | 25        |            | 1.000                    | 009600S030-0390258-1<br>4005674 40117 3 | 100                      | 009600S030-039025S-1<br>4005674 20740 9 | 1.000                | 009600S030-039025G-1<br>4005674 61116 9 | 2,6        | 8,4        |
|           | 30        |            | 1.000                    | 009600S030-0390308-1<br>4005674 39635 6 | 100                      | 009600S030-039030S-1<br>4005674 39623 3 | 1.000                | 009600S030-039030G-1<br>4005674 64019 0 |            |            |
|           | 35        |            | 1.000                    | 009600S030-0390358-1<br>4005674 40118 0 | 100                      | 009600S030-039035S-1<br>4005674 20741 6 | 1.000                | 009600S030-039035G-1<br>4005674 61118 3 |            |            |
|           | 45        | 31         | 500                      | 009600S030-0390456-1<br>4005674 06425 5 | 100                      | 009600S030-039045S-1<br>4005674 20742 3 | 1.000                | 009600S030-039045G-1<br>4005674 61133 6 |            |            |
|           | 55        | 35         | 500                      | 009600S030-0390556-1<br>4005674 40120 3 | 100                      | 009600S030-039055S-1<br>4005674 20743 0 |                      |                                         |            |            |
| PH 2      |           |            |                          |                                         |                          |                                         |                      |                                         |            |            |
| 4,2       | 65        | 40         | 200                      | 009600S030-0420654-1<br>4005674 40121 0 | 100                      | 009600S030-042065S-1<br>4005674 20744 7 |                      |                                         | 2,7        | 8,4        |
|           | 75        | 50         | 200                      | 009600S030-0420754-1<br>4005674 01058 0 | 100                      | 009600S030-042075S-1<br>4005674 20704 1 |                      |                                         |            |            |
| PH 2      |           |            |                          |                                         |                          |                                         |                      |                                         |            |            |
| 5,0       | 90        | 60         | 200                      | 009600S030-0500904-1<br>4005674 40123 4 | 100                      | 009600S030-050090S-1<br>4005674 20746 1 |                      |                                         | 3,4        | 8,4        |