

GUILBERT EXPRESS

Le Péripole, Lot 209-210

33 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

94127 Fontenay sous Bois Cedex

Tél : 0.825.800.251 - Fax : 0.825.800.238

Lampes à cartouche - 8700 - 8800 - 8900

|              |            |
|--------------|------------|
| Créée le     | 10/01/2008 |
| Modifiée le: | 03/05/2021 |
| Indice       | I          |

**Réf.** 8700 - 8800 - 8900

**Nom :** Lampes multifonctions

**Produit :** Lampe à cartouche

**Métier :** Multi-usage

**Utilisateur :** Grand public et professionnel

**Energie :** Gaz butane 1,5 bar

## Description

Volant d'ouverture et de réglage du débit de gaz.  
Cloche en acier protégeant la cartouche.  
Plaque de verrouillage.  
Allumage piezo (uniquement modèles 8800 et 8900)

Type de flamme : Dard  
Dimensions flamme : Ø 6 x 60mm  
Diamètre int. Tuyère : Ø 16mm  
Longueur fausse flamme : 170mm



## Domaines d'applications

Sanitaire, brasage, décapage, dégrippage, brûlage, crèmes brûlées.



## Fonctions

|                                                | 8700         | 8800         | 8900  |
|------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| Flamme                                         | Dard         | Dard         | Dard  |
| Débit et arrêt du gaz (Volant)                 | oui          | oui          | oui   |
| Réglage de la flamme (Volant)                  | oui          | oui          | oui   |
| Allumage piezo (Bouton)                        | non          | oui          | oui   |
| Pied (Cloche)                                  | oui          | oui          | oui   |
| Temps de pré chauffage avant retournement      | 1 min 30 sec | 1 min 30 sec | 15s   |
| Plaque de verrouillage en pièce détaché (réf.) | 34038        | 34038        | 34038 |

## Caractéristiques techniques

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| Débit (g/h) à 1,5 bar              | 116   |
| Puissance (kW)                     | 1,60  |
| Autonomie (h)                      | 1h30  |
| Température de flamme (°C) environ | 1850° |

**A utiliser exclusivement avec les cartouches de butane EXPRESS Ref. 8191**

## Capacité de brasage sur des tubes en cuivre

|               | Ø ( mm ) |
|---------------|----------|
| Cu Ph         | Ø14      |
| Etain 40%     | Ø14      |
| Cu Ph 30% Ag  | Ø16      |
| Sn 97% Cu 3 % | Ø50      |

## Conditionnement

|                                             | Poids (g) | Larg.(mm) | Prof.(mm) | Haut.(mm) |
|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Appareil conditionné 8700 "Boîte en carton" | 600       | 210       | 110       | 165       |
| Appareil conditionné 8800 "Boîte en carton" | 600       |           |           |           |
| Appareil conditionné 8900 "Boîte en carton" | 600       |           |           |           |
| Surconditionnement 8700 ( 6 pièces )        | 3 600     | 445       | 350       | 200       |
| Surconditionnement 8800 ( 6 pièces )        | 3 600     |           |           |           |
| Surconditionnement 8900 ( 6 pièces )        | 3 600     |           |           |           |

**IMPORTANT : Consulter la notice d'emploi avant utilisation**

GUILBERT EXPRESS se réserve le droit de modifier les caractéristiques du produit sans préavis. Photos non contractuelles

[www.express.fr](http://www.express.fr)